



Akkupyörösaha, Tyyppi: M18FMCS



Tilastiedot

Tilausnumero	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Integroitu pidike kuusiokoloavaimelle.

Näppärä ja tehokas 18V / 5,0 Ah akkukäyttöinen metallipyörösaha putkien, profiilien, kierretankojen ja kaapelikanavien katkaisuun.

- **Harjaton POWERSTATE™-moottori mahdollistaa nopeamman sahauksen.**
- **REDLINK PLUS™ -elektronikka ja digitaalinen ylikuormitussuoja mahdollistavat suuremman tehokkuuden.**
- **Metallikoukku laitteen helppoon ja turvalliseen ripustamiseen.**
- **Kylmä, purseeton ja kipinätön sahaus.**
- **Sahaussyvyyden säätö ilman työkaluja, 1 - 57 mm.**

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, kuusiokoloavain, 34-hampainen KM-sahanterä ja kuljetuslaukku (HD-Box).

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073814 ja 073839. Sopiva pyörösahanterä löytyy nrosta 078212 koko 150X20T34.

Tekninen kuvaus

Sahanterän Ø	150 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
akun jännite	18 V
Enimmäistyöstösyvyys 90°	57 mm
Enimmäiskierrosluku	3900 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paino	2,8 kg
Akkukapasiteetti	5 Ah
Sahanterän reiän Ø	20 mm
Valmistajamerkintä	M18FMCS-502X
Malli	Käsiyörösa
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Sahat

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C