



## Akkukäyttöinen pistosaha, Tyyppi: GST1270



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Bosch-pistosaha, helppo ja työkaluton sahanterän vaihto Bosch SDS -järjestelmällä. Kevyt ja kompakti kapea **akkukäyttöinen pistosaha**.

- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta ja huolehtii pitkästä käyttöiästä.
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP):** Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Kytkestävä LED** valaisee sahattavan alueen kirkkaasti.
- **Kahva aivan lähellä sahauslinjaa**, joten sahaus on hyvin täsmällistä.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 3,0 Ah litiumioniakku, laturi, 2x sahanterä, repeämissuoja, imulaitesarja, liukukenkä, imusovitin, L-BOXX 102 ja L-BOXX-alusta.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

### Tekninen kuvaus

Sopivat pistosahan terät	588400–588551
akun jännite	12 V

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 12 V
Paino	1,5 kg
suurin sahauspaksuus, puu	70 mm
suurin sahauspaksuus, teräs	3 mm
Erytisominaisuus	LED
Iskutiheys	1500 - 2800 min <sup>-1</sup>
Akkukapasiteetti	3 Ah
Valmistajamerkintä	GST 12V-70
työkaluton työkalun vaihto	kyllä, SDS-järjestelmä
Jiirin asetus	kyllä
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,5 m/s <sup>2</sup>
Heiluri-isku	3-kertainen
Rakenne	sauvamalli kompakti
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppe	Sahat

## Tarvikkeet

Pistosahanteräsarja merkintä T118AF	588400 T118AF
Pistosahanteräsarja merkintä T118AHM	588400 T118AHM
Pistosahanteräsarja merkintä T318A	588400 T318A
Pistosahanteräsarja merkintä T318B	588400 T318B
Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V	073855 B12
Pistosahanteräsarja merkintä T118B	588400 T118B
Pistosahanteräsarja merkintä T127D	588400 T127D
Pistosahanteräsarja merkintä T118A	588400 T118A

