



Pienoiskulmahiomakone GWS Akku, Tyyppi: 12-76



Tilastiedot

Tilausnumero	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Erittäin kätevä 12 V / 3,0 Ah **akkukäyttöinen pienoiskulmahiomakone** katkaisuun **pienoiskatkaisulaikoilla Ø 76 mm** reiän halkaisija 10 mm) ahtaissa tiloissa. Tehokas EC-moottori, karan pysäytin.

Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX, L-BOXX-alusta 1/2 akulle ja laturille, pikalaturi GAL 12V-40 Professional, 2 × hartsisidottu katkaisulaikka, 1 × kovametallikatkaisulaikka, Expert Inox-ruuveille, 76 × 10 × 1 mm, suojakupu.

Huomautus:

Sopivat pienoiskatkaisulaikat ja kiinnitystuurnat löytyvät nrolla 563050.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	19500 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	13,5 m/s ²
Akkukapasiteetti	3 Ah
Paino	0,9 kg
Enimmäiskatkaisusyvyys	16 mm

Moottorin rakenne	Harjaton EC-moottori
Laikan enimmäis-Ø	76 mm
akun jännite	12 V
Valmistajamerkintä	GWS 12V-76
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 12 V
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Sahanterän reiän Ø	10 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

PienoiskatkaisulaikkaPREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA Kiekon Ø 75 mm	563050 75
Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna Sopii reiän halkaisijalle 10 mm	563070 10
PienoiskatkaisulaikkaPREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA Kiekon Ø 50 mm	563050 50
PienoiskatkaisulaikkaPREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA Kiekon Ø 63 mm	563050 63
Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V	073855 B12
Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna Sopii reiän halkaisijalle 6 mm	563070 6