



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 19-125CIE



Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

1900 W:n moottori ja kierroslukuelektronikka.

Erittäin tehokas 1900 W:n kulmahiomakone, joka takaa maksimaalisen tuottavuuden ja parhaan käyttäjän suojauksen

- Pitkä käyttöikä suorajähdytettyjen moottorien, Constant-Electronic-tekniikan, ylikuormitussuojan ja pitkäikäisten hiiliharjojen ansiosta.
- Helppo käsiteltävyys kapean kotelon ja softgrip-pinnan ansiosta, joista saa pitävän otteen.
- Vibration Control -lisäkahva alentaa värinää 40 % ja vähentää työn kuormittavuutta (EN 60745).
- KickBack Stop -tekniikka, jälleenkäynnistymissuoja, kiertymätön suojakupu ja värinän vaimennus takaavat johtavan käyttäjän suojauksen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Pituus	311 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
Tehonkulutus	1900 W
Laikan enimmäis-Ø	125 mm

Takaiskupysäytys	kyllä
Paino	2,4 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6 m/s ²
Valmistajamerkintä	GWS 19-125 CIE
Erytisominaisuus	Kierroslukuelektronikka
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Korkeus	103 mm
Kierroslukualue	2800 - 11500 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Kulmahiomakone