



Liuskakaralaukka 969F Cubitron™ II, lasikuiturunko litteä, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565496 40 |
| GTIN | 4054596197046 |
| Tuoteluokka | 53F |

Kuvaus

Malli:

Päällysteenä **tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II** -keramiikkarae, takaa **parhaan poistotehon ja käyttöiän**.

Ihanteellinen valinta reunojen työstöön.

Käyttö:

Soveltuu **nopeaan** ja **viileään hiontaan** vaikeasti lastuttaville teräksille käytettäessä tehokkaita kulmahiomakoneita.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------------------|
| Muodon kuvaus | litteä |
| Rakeisuus | 40 |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Hioma-aine | Keramiikkarae (CER) |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 125 mm |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| optimoitu materiaalille | INOX |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomaikukka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |