

**3M****Liuskakaralaukka 969F Cubitron™ II, lasikuiturunko litteä, Ø 125 mm,  
Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565496 80
GTIN	4054596197121
Tuoteluokka	53F

**Kuvaus****Malli:**

Päällysteenä **tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II** -keramiikkarae, takaa **parhaan poistotehon ja käyttöiän**.

Ihanteellinen valinta reunojen työstöön.

**Käyttö:**

Soveltuu **nopeaan** ja **viileään hiontaan** vaikeasti lastuttaville teräksille käytettäessä tehokkaita kulmahiomakoneita.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	80
Muodon kuvaus	litteä
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		