

Raja-aaltouratulkki välimitalla ja ISO-sovitteella, Tyyppi: D



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484407 D |
| GTIN | 2050001937339 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

TÄRKEÄÄ: Tuote on konfiguroitavissa

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Välimitoille tai lukuarvoiselle toleranssille.

Uratulkki välimitalla ja ISO-sovitteella esim. nro 484407 koko **15,8 m6**.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Valittava alue, nimellismitta: 13,001 - 16,999 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|--------------------|
| Nimellismitta | 13,001 - 16,999 mm |
| Toleranssialue | A |
| Toleranssialue | B |
| Toleranssialue | C |
| Toleranssialue | CD |
| Toleranssialue | D |
| Toleranssialue | E |
| Toleranssialue | EF |

| | |
|----------------|----|
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | FG |
| Toleranssialue | G |
| Toleranssialue | H |
| Toleranssialue | J |
| Toleranssialue | JS |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | N |
| Toleranssialue | P |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | R |
| Toleranssialue | T |
| Toleranssialue | U |
| Toleranssialue | X |
| Toleranssialue | V |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | Z |
| Toleranssialue | ZA |
| Toleranssialue | ZC |
| Toleranssialue | ZB |
| Laatu | 7 |
| Laatu | 8 |
| Laatu | 9 |
| Laatu | 10 |
| Laatu | 11 |
| Laatu | 12 |
| Laatu | 13 |
| Toleranssialue | A |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Toleranssialue | G |
| Toleranssialue | H |
| Toleranssialue | iskuteho |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | N |
| Toleranssialue | P |
| Toleranssialue | R |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | B |
| Toleranssialue | T |
| Toleranssialue | U |
| Toleranssialue | V |
| Toleranssialue | X |
| Toleranssialue | Y |
| Toleranssialue | Z |
| Toleranssialue | ZA |
| Toleranssialue | ZB |
| Toleranssialue | ZC |
| Toleranssialue | C |
| Toleranssialue | D |
| Toleranssialue | E |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | CD |
| Toleranssialue | EF |
| Toleranssialue | FG |
| Toleranssialue | JS |
| Kalibrointi | L6 |
| Tuotetyyppi | Akselin kiilauravälystulkki |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 20 mm | 018400 20 |
| DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 019620 60 |
| Merkintä lasermerkinnät Tyyppi | 018940 |
| Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 20 mm | 028300 20 |
| DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028340 60 |