

**Garant****Hydraulinen mittausjalusta (magneettijalallinen), Ulottuma: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	440600 300
GTIN	4045197889805
Tuoteluokka	41D

**Kuvaus****Malli:**

Jalustassa magneettijalka, jossa **ergonominen kiertokytkin**. Suorituskykyinen Ferrit-magneetti, jossa on hiotut kiinnityspinnat takana ja hiottu prisma-alaosa kiinnitykseen aalto- ja lieriömallisiin kappaleisiin. **Tarttumista helpottava muovikuori** magneettijalassa suojaa iskuilta ja eristää termisesti.

Hydraulinen mittausjalusta ja keskuslukitus - kaikki nivelet kiinnitetään yhtäaikaaisesti kiertosäätimellä. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Suuri, kumipinnoitteinen käsipyörä (Ø 54 mm) kiinnityksen helppoon avaukseen ja kiristykseen. Nivelvarsia voidaan kiertää mittakellonpitimissä 360°, taittaa 180° ja ne sopivat mittakelloille (varren Ø on 6 tai 8 mm) tai prismoille.

**Toimituksen sisältö:**

Nivelvarsi nro 440610 300 ja magneettijalka nro 440620 1.

**Huomautus:**

Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

**Tekninen kuvaus**

Liitäntäkierteen asemointi	sivulla
Pitovoima	1000 N
Kiinnityskierre	M8
Magneettijalan korkeus	58 mm
Magneettijalan leveys	56 mm
Ulottuma	300 mm
Magneettijalan pituus	75 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Magneettijalka Tyyppi 1	440620 1
Varakäsipyörä Tyyppi A	440626 A
Hydraulinen nivelvarsi (ilman magneettijalkaa) Ulottuma 300 mm	440610 300
Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Mittakellonpidin	440860
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1