

Garant**Hydraulinen nivelvarsi (ilman magneettijalkaa), Ulottuma: 400mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	440610 400
GTIN	4045197889591
Tuoteluokka	41D

Kuvaus**Malli:**

Hydraulinen mittausjalusta ja keskuslukitus - kaikki nivelet kiinnitetään yhtäaikaaisesti kiertosäätimellä. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Suuri, kumipinnoitteinen käsipyörä (Ø 54 mm) kiinnityksen helppoon avaukseen ja kiristykseen. Nivelvarsia voidaan kiertää mittakellonpitimissä 360°, taittaa 180° ja ne sopivat mittakelloille (varren Ø on 6 tai 8 mm) tai prismoille.

Kuvateksti:**Hydraulinen keskuslukitus**

ergonomisella käsipyörällä

Hienosäätö

mittakellonpitimeen

Pallonivel**Magneettijalka**

muovikotelossa

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	400 mm
Kiinnityskierre	M8
Pitovoima	1000 N
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Varakäsipyörä Tyyppi A	440626 A
Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Mittakellonpidin	440860
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1