

Garant**Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä.,
Piirtokorkeus: 600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	444000 600
GTIN	4045197889836
Tuoteluokka	41F

Kuvaus**Malli:**

Vakaa jalusta, jossa on hiottu tukipinta ja likaurat. Ergonominen, mukava muovisuojus, Santoprene®-pinnoite. Litteä, kovametallivahvisteinen piirtokärki helppoon piirtämiseen myös kapeissa urissa, vaihdettava. Taitettava ja irrotettava suojus ehkäisee työtaturmia. Piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen, joten piirtomitat voidaan siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Helposti luettava LCD-kontrastinäyttö 11 mm, mukana dataliitäntä, hienosäätö ja lukitusruuvi.

Kuvaus mainosteksti:

Vakaa jalusta, jossa on hiottu tukipinta ja likaurat. Ergonominen, mukava muovisuojus, Santoprene®-pinnoite. Litteä, kovametallivahvisteinen piirtokärki helppoon piirtämiseen myös kapeissa urissa, vaihdettava. Piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen, joten piirtomitat voidaan siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Taitettava ja irrotettava suojus ehkäisee työtaturmia. Lisäksi hienosäätö ja lukitusruuvi.

Helposti luettava LCD-kontrastinäyttö 11 mm, mukana dataliitäntä.

Toiminto:

- **Nollaus kaikissa asennoissa**
- **Esiasetus**
- **Vaihto mm/tuumaa**

- Datalähtö RS232 Proximity
- Pitotoiminto

Toimituksen sisältö:

Mukana piirtokärki nro 444010 koko 75.

Paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,0005 tuuma
Mittauspylvään poikkipinta	30×12 mm
Lukema	0,01 mm
Jalustan mitat - leveys	110 mm
Piirtokorkeus	600 mm
Jalustan mitat - pituus	165 mm
virheraja	0,05 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Numerokorkeus	11 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka
enimmäismittausalue 1000 mm

024630 1000

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Varapiirtokärki, kovametallia Pituus 150 mm	444010 150
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Varapiirtokärki, kovametallia Pituus 75 mm	444010 75