

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-840, Käsineen koko: 9****Tilastiedot**

Tilausnumero	094264 9
GTIN	10076490475564
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-840. Erittäin hyvä tasapaino hyvän hankauksenkeston, käyttömukavuuden ja liikkumisvapauden välillä, sen vuoksi ihanteellinen vaihteleviin töihin. **Silikoniasisältämätön**, sen vuoksi silikonihiukkasista puhtaat metalliosat. Sopii hyvin pienten ja keskisuurten komponenttien asennukseen, yleisiin töihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	200 mm
Väri	musta / harmaa
Paino	11,6 g
Neulosteknologia	15G
Standardi	EN 407
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivahto
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet