



Akkukäyttöinen yksivaiheporakone, Tyyppi: 71050162



Tilaustiedot

Tilausnumero	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- **Akkukäyttöinen porakone, erittäin hyvä pyörintätarkkuus tarkkoihin porauksiin.**
- **Huoltoa tarvitsematon, harjaton FEIN PowerDrive -moottori, kokonaan koteloitu ja suojattu pölyltä, suuri vaikutusaste ja elinikä.**
- **Metallinen Röhmpikaistukka, karan automaattinen lukitus.**
- **Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.**
- **Erittäin kestävä metallinen vaihteistokotelo, kiinnityskaulan Ø 43 mm, kulmamitta vain 23 mm.**
- **Erinomainen ergonomia, Fein Sensitive -kahva väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.**

Nopeakäyntinen yksivaiheporakone 6 mm:iin asti teräksessä, kierrosluku kuormitettuna 2900 min⁻¹.

Etu:

Erinomainen ergonomia.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka ja kiristysvoiman varmistin, 1 lisäkädensija. **Select-versio ilman akkua ja laturia.**

Huomautus:

Saatavilla sopiva akkualoituspaketti nro 073832 92604324.
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä: ABOP 6 Select
akun jännite: 18 V

Kierroslukualue: 0 - 3350 min⁻¹
 Poraistukkakiinnitys: 1/2 tuumaa – 20 UNF
 Poraistukan kiristysalue: 0,5 - 10 mm
 Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs: 6 mm

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	20 mm
Paino	1,4 kg
Kierroslukualue	0 - 3350 min ⁻¹
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	6 mm
Valmistajamerkintä	ABOP 6 Select
Poraistukan kiristysalue	0,5 - 10 mm
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
akun jännite	18 V
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tuotetyyppi	Porakone

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi FE80	073845 FE80
Akun latauslaite Tyyppi FE50	073845 FE50
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073838 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akun latauslaite Tyyppi FE30	073845 FE30