



Käsinepari FlexMech® 663, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094255 10
GTIN	4008198766308
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

FlexMech® 663. Käsineellä on korkea hankauksenkestävyys ja sen istuvuus on ergonomisesti erittäin hyvä. Erinomainen sormituntuma, erittäin hengittävä. **Ei sisällä silikonia**, voidaan pestä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Valmistajamerkintä	FlexMech 663
Sarja	FlexMech®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100

Sisältö	11
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	240 - 260 mm
Väri	musta / harmaa
Paino	54 g
Neulosteknologia	15G
Standardi	EN 407
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet