



## Käsinepari Ultrane 510, Käsineen koko: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094273 9
GTIN	3245425100097
Tuoteluokka	06D

### Kuvaus

#### Malli:

Ultrane 510. Käsine, jonka kulutuksenkestävyys on erittäin hyvä ja jonka kämmenpuolella on vesipohjainen PU-pinnoite. **Ei sisällä silikonia** eikä DMF:ää. Öko-Tex® -standardin 100 mukainen sertifiointi. Soveltuu tarkkuutta vaativiin töihin, esim. tarkkuusmekaniikkaan, elektroniikkaosien asentamiseen, mikroprosessorien käsittelyyn.

#### Standardi:

EN 407

EN 388; EN ISO 21420

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Sarja	Ultrane
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	96
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	4131X
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	220 - 270 mm
Väri	musta / vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet