



Käsinepari Ultrane 510, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094273 8
GTIN	3245425100080
Tuoteluokka	06D

Kuvaus

Malli:

Ultrane 510. Käsine, jonka kulutuksenkestävyys on erittäin hyvä ja jonka kämmenpuolella on vesipohjainen PU-pinnoite. **Ei sisällä silikonia** eikä DMF:ää. Öko-Tex® -standardin 100 mukainen sertifiointi. Soveltuu tarkkuutta vaativiin töihin, esim. tarkkuusmekaniikkaan, elektroniikkaosien asentamiseen, mikroprosessorien käsittelyyn.

Standardi:

EN 407

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Sarja	Ultrane
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	96
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	4131X
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	220 - 270 mm
Väri	musta / vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet