

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-925, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094248 10
GTIN	10076490458796
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-925. Käsine, jossa käytetään **neuletiheyden 18 neulosteknologiaa** ja jossa on nitrilistä ja nitrilivaahdosta koostuva kaksoispinnoite, takaa erittäin hyvän sormituntuman, pitävän otteen öljyisistä kohteista ja hyvän suojan iholle. Uudenlainen Grip-teknologia vähentää dynaamisilla työskentelyalueilla esineiden kädestä putoamisen vaaraa. Sopii erityisesti kevyiden osien lajitteluun ja tarkastukseen, öljyisten työkappaleiden asentamiseen, tuotantohihnojen täyttämiseen ja tyhjentämiseen, huoltotöihin.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	10
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet

Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	3111A
Rungon materiaali	Spandex/nailon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	205 mm
Väri	sininen
Paino	17,5 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitril
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyppi	Monikäyttökäsineet