

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-925, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094248 7
GTIN	10076490458642
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-925. Käsine, jossa käytetään **neuletiheyden 18 neulosteknologiaa** ja jossa on nitrilistä ja nitrilivaahdosta koostuva kaksoispinnoite, takaa erittäin hyvän sormituntuman, pitävän otteen öljyisistä kohteista ja hyvän suojan iholle. Uudenlainen Grip-teknologia vähentää dynaamisilla työskentelyalueilla esineiden kädestä putoamisen vaaraa. Sopii erityisesti kevyiden osien lajitteluun ja tarkastukseen, öljyisten työkalujen asentamiseen, tuotantohihnojen täyttämiseen ja tyhjentämiseen, huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	7
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II

Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	3111A
Rungon materiaali	Spandex/nailon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	205 mm
Väri	sininen
Paino	17,5 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitril
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet