



## Käsinepari RewoMech 641, Käsineen koko: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094377 9
GTIN	4008198764199
Tuoteluokka	04Q

### Kuvaus

#### Malli:

RewoMech 641. **Kestävää tekonahkaa**, suojaa mekaanisissa töissä. Käsineen ansiosta käyttäjä saa pitävän otteen myös märistä osista, ja sen Tyvek®-materiaalista valmistettu kosteussulku suojaa kättä öljyltä ja kosteudelta. Kalvosimessa on tarrakiinnitys. Hengittävä käsine tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle nahkakäsineelle. Soveltuu erityisesti metallin ja muovin työstöön, hienomekaniikkaan, asennus- ja kuljetustöihin.

#### Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	RewoMech 641
Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	2121X
Rungon materiaali	Tekonahkaa
Käyttöalue	Allround
Pituus	240 - 260 mm
Väri	harmaa / musta
Paino	90 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet