



Käsinepari RewoMech 641, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094377 11
GTIN	4008198764113
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

RewoMech 641. **Kestävää tekonahkaa**, suojaa mekaanisissa töissä. Käsineen ansiosta käyttäjä saa pitävän otteen myös märistä osista, ja sen Tyvek®-materiaalista valmistettu kosteussulku suojaa kättä öljyltä ja kosteudelta. Kalvosimessa on tarrakiinnitys. Hengittävä käsine tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle nahkakäsineelle. Soveltuu erityisesti metallin ja muovin työstöön, hienomekaniikkaan, asennus- ja kuljetustöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	RewoMech 641
Käsineen koko	11
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	2121X
Rungon materiaali	Tekonahkaa
Käyttöalue	Allround
Pituus	240 - 260 mm
Väri	harmaa / musta
Paino	90 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet