



Käsinepari RewoMech 641, Käsineen koko: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	094377 7
GTIN	4008198764175
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

RewoMech 641. **Kestävää tekonahkaa**, suojaa mekaanisissa töissä. Käsineen ansiosta käyttäjä saa pitävän otteen myös märistä osista, ja sen Tyvek®-materiaalista valmistettu kosteussulku suojaa kättä öljyltä ja kosteudelta. Kalvosimessa on tarrakiinnitys. Hengittävä käsine tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle nahkakäsineelle. Soveltuu erityisesti metallin ja muovin työstöön, hienomekaniikkaan, asennus- ja kuljetustöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	RewoMech 641
Käsineen koko	7
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	2121X
Rungon materiaali	Tekonahkaa
Käyttöalue	Allround
Pituus	240 - 260 mm
Väri	harmaa / musta
Paino	90 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet