

**uvex****Käsinepari uvex phynomic XG, Käsineen koko: 11**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	094407 11
GTIN	4048612036662
Tuoteluokka	04W

## Kuvaus

**Malli:**

uvex phynomic XG. Nitrilivaahtopinnoite ja uvex Xtra Grip -teknologia takaavat erittäin pitkän otteen öljyisistä osista ja tehokkaan hengittävyys. Kestävyydestään ja hankauksenkestostaan huolimatta käsine on kevyt ja erittäin joustava.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Sarja	uvex phynomic
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100

EN 388	4121X
Rungon materiaali	Polyamidikierrätysmateriaali, elastaani, hiili
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / antrasiitti
Paino	35 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet