

ejendals

Käsinepari Tegera® 618, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094363 10
GTIN	7392626057340
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 618. Hyvin näkyvä neonvihreä synteettinen käsine, jossa musta vettä hylkivä 3/4-lateksivaahtopinnoite monia käyttöalueita varten. Suojaa märiltä ja liukkailta kohteilta. **Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.**

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Väri: musta / neonvihreä

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Sarja	Tegera®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12

EN 388:2016	2132X
Rungon materiaali	polyesteri
Pinnoitus	Lateksivaaho
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Allround
Pituus	230 mm
Väri	musta / neonvihreä
Neulosteknologia	13G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet