

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:  
19X0,35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574900 19X0,35
GTIN	4017359126295
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

INOX-lankalaatu 1.4401 (AISI 316). Runko muovitettu jaloteräksen työstöön.

**Käyttö:**

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Tupsujen lkm	6
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	28 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Harjaksen paksuus	0,35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu

Tuotetyyppi

Pensseliharja