



Käsinepari nystyrät, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094301 11
GTIN	4045197890184
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Hengittävä asennuskäsine, jossa on innovatiivinen vesipohjainen PU-nitriilipinnoite, täyttää tiukimmatkin tarkkuutta, joustavuutta ja sormituntumaa koskevat vaatimukset kuivassa ja hieman öljyisessä työympäristössä. Erittäin tarkasti rakennettu ulkopinta huolellisen jalostusprosessin tuloksena. Pitkä käyttöikä suuren kulumiskestävyyden ansiosta. DMF-vapaa.

Nitriilistä valmistetut lisänystyrät takaavat vielä pitävemmän otteen ja pidemmän käyttöiän.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Lycra®, polyamidi
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	255 mm
Väri	musta / harmaa
Neulosteknologia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet