

Tappitulkki A – ZC 6 – 13, Nimellis-mitan Ø: 81mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484020 81
GTIN	2050001952295
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Tappitulkit ISO-toleranssiasemille **A – ZC perustoleranssiasteissa 6 - 13**.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**
- **Ilmoita haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava toleranssialue (A–ZC) ja perustoleranssi (6 - 13), esim. nro 484020 10F10.**

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	T
Toleranssialue	E
Toleranssialue	X
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	N

Toleranssialue	B
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	K
Toleranssialue	U
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	G
Toleranssialue	P
Toleranssialue	C
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	H
Toleranssialue	R
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	J
Toleranssialue	S
Toleranssialue	D
Toleranssialue	V
Toleranssialue	F
Toleranssialue	M
Toleranssialue	A
Standardi	DIN 7164
Standardi	DIN 2245-1
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Laatu	11
Laatu	9
Laatu	13
Laatu	10
Laatu	8

Laatu	6
Laatu	12
Laatu	7
Nimellismitta	81 mm
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	M2
Tuotetyyppi	Tappitulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028300 200
DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028340 200