

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
22X0,25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 574900 22X0,25 |
| GTIN | 4017359071441 |
| Tuoteluokka | 57L |

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

INOX-lankalaatu 1.4401 (AISI 316). Runko muovitettu jaloteräksen työstöön.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Harjaksen paksuus | 0,25 mm |
| Harjaosan pituus H ₁ | 28 mm |
| Harjasten Ø D ₁ | 22 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 20000 min ⁻¹ |
| Tupsujen lkm | 8 |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Helamateriaali | INOX-lanka |
| Punos | vastapäivään punottu |

Tuotetyyppi

Pensseliharja