



Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl Sauvakulmaruuvain, Tyyppi: 71126260



Tilaustiedot

Tilausnumero	071120 71126260
GTIN	4014586883830
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Autom. virrankatkaisulla varustetut **FEIN ACCU TEC -ruuvaimet** on suunniteltu täyttämään suurimmatkin vaatimukset tilanteissa, joissa vaaditaan **tarkkaa ruuvausta sarjatuotannossa**.

- **Harjattomien EC-moottoreiden käyttöikä on monta kertaa pidempi jopa 80 % pienemmin huoltokustannuksin.**
- **Virran jälleenkytkennän viive ruuvauksen jälkeen "jälkivaikutuksen" välttämiseksi.**
- **Jälleenkytkennän esto, jos akun lataus ei ole riittävä.**
- **Pienten kiinnitystoleranssien ansiosta ruuvaustulos on hyvä.**
- **Tasaisen tarkat kiristysmomentit ruuvauskohteesta riippumatta.**
- **Koetuskelpoiset ruuvaimet, CmK-arvo > 1,67 ±10 % (6 Sigma) ISO 5393 VDI/VDE 2647 -standardin mukaisesti.**

Avausmomentti on 25 % suurempi kuin kiristysmomentti.

Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl helppoon ja yksilölliseen ohjelmointiin tietokoneella käytettäessä ohjelmointisovitinta (nro 071135 koko 92604163).

Vapaasti ohjelmoitavat parametrit: Kierrosluku, pyörimissuunta, käänkökulma, vääntömomenttiraja ja aika.

Enintään 5 ohjelmointivaihetta. Tarkka mukautus kulloiseenkin ruuvaustapaukseen.

Päätökatkaisu mekaanisella kytkimellä. Soveltuu prosessin ja ajan optimointiin.

Ruuvain, jossa automaattinen virrankatkaisu li-ioniakulle. Ei vaadi huoltoa 500 000 ruuvaukseen asti.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy vain ruuvain **ilman akkua, laturia, säätötyökalua ja kulmapäätä**. Tilaa akku, laturi, säätötyökalu ja kulmapää erikseen kullekin laitteelle.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073832.

Sopiva momenttitesteri löytyy alkaen numerosta 654300.

Sopivat momentti-/kääntökulma-anturi löytyvät numerosta 654381.

Kalibrointipalvelu tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	ASW 18-30 PC
Kierroslukualue	30 - 420 min ⁻¹
Paino sisältää akun	1,7 kg
Moottorin rakenne	Harjaton EC-moottori
Vääntömomenttialue	12 - 30 Nm
akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Rakenne	Sauvakulmaruuvain
Yhteensopiva kulmapää	071133 15010
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Ruuvain

Tarvikkeet

ACCU TEC-säätötyökalu Tyyppi ESTW	071119 ESTW
Sähköinen momenttiavainten testauslaiteTTT	654340
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Ohjelmointisovitin Tyyppi 92604163	071135 92604163