

KÄRCHER**Märkä- ja kuivaimuri, Valmistajamerkintä: NT30TEL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Tehokas yleiskäyttöinen **märkä- ja kuivaimuri**, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. **Automaattinen sammutus**, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.

- **Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.**
- **Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.**
- **Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.**
- **Yläosan litteäpoimuinen, suuri Eco-suodatin mahdollistaa vaihdon märkäimusta kuivaimuun ilman suodattimen vaihtoa.**
- **Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.**
- **Portaaton kierrosluvun säätö ja Anti-Static-järjestelmä (maadoitettu imuletkun liitoskohtaan asti).**
- **Lisäksi pistorasia sähkölaitteen liittämistä varten (enint. 2200 W). Käynnistysautomaattikka kytkee imurin toimimaan samalla kun sähkölaite käynnistetään. Poiskytkentäviive 15 sekuntia.**
- **Uusi työkalumuhvi mahdollistaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluihin. Imutehon säätö muhvin pohjarungossa olevasta kiertorenkaasta.**
- **Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.**

- **Kestävä 30 litran säiliö, jossa on puskurit ja metallipyörät.**

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy imuletku kaariosineen, metallinen imuputki 2x0,5 m, lattia- ja saumasuutin, litteätaite- tai paperisuodatin.

Huomautus:

Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

Tekninen kuvaus

Leveys	370 mm
Tyhjiö	254 mbar
Toimintäääni	69 dB(A)
Suodattimen puhdistus	Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistus
Tehonkulutus	1380 W
Imuletkun pituus	4 m
Antistaattisuusjärjestelmä	kyllä
Liitântöjen nimellisarvot	35 mm
Pölyluokka – imuri	L
Paino	14 kg
Ilmavirran määrä	74 l/s
Turbiinien lkm	1
Kaapelin pituus	7,5 m
Päällekytkentäautomaatiikka	kyllä
Valmistajamerkintä	NT 30/1 Tact Te L *
Säiliöiden tilavuus	30 l
Korkeus	580 mm
Pituus	560 mm
Suodatinjärjestelmä	Eco-litteäpoimusuodatin
Erytis ominaisuus	Kestävä kotelo iskusuojattuna
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Suodatinpussisarja5 osaa Sopii imurityyppiin NT30	072808 NT30
Litteäpoimusuodatin Sopii imurityyppiin NT30	072809 NT30