

NOVOFLEX-B-sisäharja Rae SiC180, Tyyppi: 51



Tilaustiedot

Tilausnumero	574495 51
GTIN	4013349528469
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä sisäharja, jossa joustavat **piikarbidikuulat**. Kokonaispituus 200 mm

Käyttö:

Reunanmuovaukseen, pintojen viimeistelyyn ja laahintaan. Tekee **pinnoista tasaisesti hiottuja** laajoilla kantavilla pinnoilla. Sopii käsiporakoneisiin sekä seisoviin koneisiin. Suositeltu kierrosluku 350 – 700 min⁻¹, kontaktiaika 20 – 40 sekuntia.

Huomautus:

Älä käytä kuivana vaan hiontaöljyn nro 084205 kanssa.

Tekninen kuvaus

Työskentelypituus L ₃	70 mm
Sopii reiän halkaisijalle	48,1 - 51 mm
Harjasten Ø D ₁	54 mm
varren Ø D ₃	6,5 mm
Sarja	NOVOFLEX-B
Helamateriaali	Piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	180
Suosittelun kierrosluku	350 - 700 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Sisäharja

Tarvikkeet

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö
0,25 l

084205 0,25

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö
20 l

084205 20

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 5
l

084205 5