

Kiinteä kuormavarsi, Peruspituus m / kantavuus t: 1,6/2,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	919973 1,6/2,5
GTIN	4052462012776
Tuoteluokka	94B

Kuvaus

Malli:

Kuormavarret laajentavat haarukkatrukin kantamaa. Vankka teräs rakenne ja työntöaukot haarukoille. Soveltuu myös salpatrukeille. Ketjukiinnitys estää kuorman kaatumisen ja keinumisen. Jäykkä malli, 3 mahdollista koukkupaikkaa.

Pintakäsittely:

Väri vaihtoehtoina vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 **maalipinta**.

Huomautus:

Haarukkatrukin kantavuus huomioitava!

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Peruspituus	1600 mm
Haarukka-aukon sisäleveys	220 mm
Kantavuus uloimmalla silmukalla	500 kg
Enimmäiskantokyky	2500 kg
Paino	73 kg
Haarukka-aukon sisäkorkeus	80 mm
Työntöaukkojen etäisyys	160 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Tuotetyyppi

Kuormavarsi