

Kiinteä kuormavarsi, Peruspituus m / kantavuus t: 1,6/1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 919973 1,6/1 |
| GTIN | 4052462012714 |
| Tuoteluokka | 94B |

Kuvaus

Malli:

Kuormavarret laajentavat haarukkatrukin kantamaa. Vankka teräs rakenne ja työntöaukot haarukoille. Soveltuu myös salpatrukeille. Ketjukiinnitys estää kuorman kaatumisen ja keinumisen. Jäykkä malli, 3 mahdollista koukkupaikkaa.

Pintakäsittely:

Väri vaihtoehtoina vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 **maalipinta**.

Huomautus:

Haarukkatrukin kantavuus huomioitava!

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Leveys | 600 mm |
| Peruspituus | 1600 mm |
| Haarukka-aukon sisäleveys | 220 mm |
| Kantavuus uloimmalla silmukalla | 200 kg |
| Enimmäiskantokyky | 1000 kg |
| Paino | 42 kg |
| Haarukka-aukon sisäkorkeus | 80 mm |
| Työntöaukkojen etäisyys | 160 mm |
| Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |

Tuotetyyppi

Kuormavarsi