



## Pensseliharja INOX-lanka 0,30 mm, Tyyppi: 29X22



### Tilaustiedot

Tilausnumero	574600 29X22
GTIN	4017359006900
Tuoteluokka	57L

### Kuvaus

**Malli:**

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskioon, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

### Tekninen kuvaus

Puristimen pituus $L_2$	22 mm
Harjasten $\varnothing D_1$	30 mm
Puristimen $\varnothing D_2$	29 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan pituus $H_1$	25 mm
Kokonaispituus $L$	68 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja

