

Teleskooppikuormavarsi, Peruspituus m / kantavuus t: 1,6/1



Tilaustiedot

Tilausnumero	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Tuoteluokka	94B

Kuvaus

Malli:

Kuormavarret laajentavat haarukkatrukin kantamaa. Vankka teräsrakenne ja työntöaukot haarukoille. Soveltuu myös salpatrukeille. Ketjukiinnitys estää kuorman kaatumisen ja keinumisen. Teleskooppimalli, 7 mahdollista koukkupaikkaa. Jokainen paikka varmistettu pistopultilla. Kaltevuus 25°. Tukijalat, alikulkukorkeus 100 mm.

Pintakäsittely:

Väri vaihtoehtoina vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 **maalipinta**.

Huomautus:

Haarukkatrukin kantavuus huomioitava!

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Peruspituus	1600 mm
Pituus ulos vedettynä	2500 mm
Haarukka-aukon sisäleveys	220 mm
Kantavuus uloimmalla silmukalla	125 kg
Enimmäiskantokyky	1000 kg
Paino	55 kg

Haarukka-aukon sisäkorkeus	80 mm
Työntöaukkojen etäisyys	160 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tuotetyyppi	Kuormavarsi