



Märkä- ja kuivaimuri ATTIX, Valmistajamerkintä: 44-2LICM



Tilaustiedot

Tilausnumero	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Tuoteluokka	07C

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas **märkä-/kuivaimuri**, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. **Erotteluaste > 99,9 %**.

- **Täysautomaattinen InfiniClean-suodattimenpuhdistusjärjestelmä.**
- **Erittäin hiljainen teollisuuspolynimuri, jossa on 42 litran säiliö, pestävä PTFE-litteäpoimusuodatin myös hienon pölyn imemiseen,**
- **Pehmeä käynnistys, kierrosluvun säätö.**
- **Pistorasia, jossa on automaattinen käynnistys, antistaattinen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki (ei 560-21XC), märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET), letkun- ja johdonpidikkeet. Mukana pestävä litteäpoimuinen PTFE-suodatin M-luokka, **antistaattinen imuletku** Ø 32 mm, pidennysputki ruostumatonta terästä D 36 (3 × 350 mm), taivutettu käsiputki ruostumatonta terästä, sovitinlevy työkalulaatikkaa varten, teollisuusluokan lattiasuutin 400 mm, yleissuutin, imusivellin, rakosuurin, antistaattinen työkalusovitin, kahva helppoa kuljetusta ja turvallista varastointia varten.

Huomautus:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1400 W
Suodattimen puhdistus	InfiniClean™ -täysautomaattinen
Kaapelin pituus	7,5 m
Pituus	565 mm
Toimintäääni	60 dB(A)
Valmistajamerkintä	44-2LICM
Kestää hienoa pölyä	kyllä
Säiliöiden tilavuus	42 l
Paino	17,5 kg
Korkeus	650 mm
Tyhjiö	250 mbar
Turbiinien lkm	1
Antistaattisuusjärjestelmä	kyllä
Imuletkun pituus	4 m
Erotteluaste	99,9 %
Leveys	385 mm
Päällekytkentäautomaatiikka	kyllä
Pölyluokka – imuri	L
Letkun Ø	32 mm
Ilmavirran määrä	75 l/s
Eriyisominaisuus	Hienopölyimuri
Suodatinjärjestelmä	Litteäpoimusuodatinyksikkö PTFE
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Saumasuutin Valmistajamerkintä 7102	078547 7102
Konepajasarja Valmistajamerkintä ATTIX5	078543 ATTIX5
Suodatinpussisarja5 osaa Sopii imurityyppiin 44	078549 44
Kuminen viistoputkisuutin Valmistajamerkintä 7868	078546 7868
Varasuodattimet Sopii imurityyppiin 44	078548 44
Jalometallinen pidennysputki Valmistajamerkintä 8074	078556 8074
Lastujen imuletkusarja Valmistajamerkintä DN50	078545 DN50
Lattiasuutin, leveys 400 mm Valmistajamerkintä 3666	078555 3666