

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
28X0,35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574900 28X0,35
GTIN	4017359039427
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskioön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

INOX-lankalaatu 1.4401 (AISI 316). Runko muovitettu jaloteräksen työstöön.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,35 mm
Tupsujen lkm	12
Harjaosan pituus H ₁	28 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	28 mm
varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	INOX-lanka

Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pensseliharja