



## Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 100 V, Väri: GRAPHIC



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097910 GRAPHIC
GTIN	4054596290587
Tuoteluokka	040

### Kuvaus

#### Malli:

**Automaattinen hitsausmaski** kaikilla tärkeillä perustoiminnoilla. Luotettavaan suojaukseen **erinomaisella hinta-laatusuhteella. Miellyttävä pääpanta ja kevyesti toimiva räikkäjärjestelmä** istuvuuden täsmälliseen säätöön. Vaalentumisviiveen yksilöllinen määrittäminen Delay-toiminnon avulla. **Suurempi iskunkestävyys** standardin EN 175:B mukaisesti. Yhteensopiva muiden henkilönsuojaimien, kuten esimerkiksi hengityснаamareiden kanssa. Vaihdeettava etusuojalasi. **Tummat suojausasteet:** 8 - 12. **Kirkkausaste:** 3. 3 V litiumparisto (kestoikä 1 500 tuntia). **Hitsaussuodattimen näkökenttä:** 44 × 93 mm.

#### Käyttö:

MIG- / MAG-, Elektrodi- ja korkea-ampeerinen WIG-hitsaus

#### Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 40 - 250 ms

Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 2 / 2 / 2

### Tekninen kuvaus

kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
--------------------------------	--------

Luokitus EN 379 mukaan	1 / 2 / 2 / 2
kytkentäaika tummasta vaaleaan	40 - 250 ms
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Hitsausmaski