



Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm, Tyyppi: 10X80



Tilaustiedot

Tilausnumero	574500 10X80
GTIN	4017359006931
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H_1	20 mm
Puristimen pituus L_2	80 mm
Puristimen $\varnothing D_2$	10 mm
Harjasten $\varnothing D_1$	12 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Kokonaispituus L	120 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja