

Käsittelynostopöydät, Kantavuus: 1000kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	919992 1000
GTIN	4050939066215
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Vakaa saksituenta, taso sileää teräslevyä. Moniin käyttötarkoituksiin, kuten **raskaiden** kuormien, lavoitettujen tavaroiden ja lankakorien nostamiseen ja laskemiseen sekä tasonmukautukseen koneiden varustelussa. Ergonomiseen työskentelyyn portaattomalla hydraulisella korkeudensäädöllä. Turvallinen ja riskitön käyttö painikkeilla, joissa on toiminnot ylös/alas varokytkimessä sekä hätäpysäytin. Ylikuormasuoja sisäänrakennetulla paineentasausventtiilillä. Optimaalinen turva käytettäessä ja huollettaessa sisäänrakennetun putkirikkoventtiilin ja huoltotukien ansiosta.

Standardi:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Huomautus:

- Ympäristön lämpötila sisällä 0 °C...40 °C.
- **Ammattihenkilön on tarkastettava asennus ja sähköliitännät ennen käyttöönottoa.**
- **Tarkasta alustan ominaisuudet nostopöydän kokonaispainoa varten.**

Tekninen kuvaus

Leveys	800 mm
Kantavuus	1000 kg
Paino	220 kg

Rakennekorkeus C	190 mm
Nostokorkeus H	820 mm
Nostoaika	25 s
Pituus L	1300 mm
Verkköjännite	400 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Saksinostopöytä