

## Lattasaksinostopöytä, Kantavuus, kg / malli: 1000/2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

#### Malli:

Vakaa saksituenta, taso sileää teräslevyä. Kuormien, lavoitettujen tavaroiden ja lankakorien jaksottomaan nostamiseen ja laskemiseen sekä tasonmukautukseen koneiden varustelussa. Käyttö teollisuuslattiolla ilman työskentelysyvennyksiä, koska rakenne on erittäin matala. Turvallinen ja riskitön käyttö painikkeilla, joissa on toiminnot ylös/alas varoitusmekanismissä sekä hätäpysäytin. Ylikuormasuoja sisäänrakennetulla paineentasausventtiilillä. Optimaalinen turva käytettäessä ja huollettaessa sisäänrakennetun putkirikkoventtiilin ja huoltotukien ansiosta. Tyyppi U-Form suoraan lattiakuljettimella ajamiseen.

#### Standardi:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Huomautus:

- Ympäristön lämpötila sisällä 0 °C...40 °C.
- Ammattihenkilön on tarkastettava asennus ja sähköliitännät ennen käyttöönottoa.
- Tarkasta alustan ominaisuudet nostopöydän kokonaispainoa varten.

### Tekninen kuvaus

Leveys	1140 mm
Kantavuus	1000 kg
Paino	235 kg
Rakennekorkeus C	80 mm

Nostokorkeus H	760 mm
Nostoaika	18 s
Haarukoiden välinen leveys	585 mm
Pituus L	1450 mm
Verkköjännite	400 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Saksinostopöytä