

Pensseliharja Teräslanka, messingöity, 0,25 mm, Tyyppi: 22X22**Tilaustiedot**

Tilausnumero	574700 22X22
GTIN	4017359114773
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Tekninen kuvaus

Puristimen Ø D ₂	22 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
Harjasten Ø D ₁	23 mm
Puristimen pituus L ₂	22 mm
Kokonaispituus L	68 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja