

ejendals

Käsinepari Tegera® 883A, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094276 10
GTIN	7392626037342
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 883A. Nitriilivaahtopinnoitettu synteettinen käsine tarkkuutta vaativiin töihin. Erittäin hyvä istuvuus, erittäin hengittävä. Soveltuu myös kosteisiin ja hieman öljyisiin työympäristöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX

Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / harmaa
Neulosteknologia	15G
Standardi	EN 407
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet