

ejendals

Käsinepari Tegera® 883A, Käsineen koko: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	094276 7
GTIN	7392626037311
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 883A. Nitriilivaahtopinnoitettu synteettinen käsine tarkkuutta vaativiin töihin. Erittäin hyvä istuvuus, erittäin hengittävä. Soveltuu myös kosteisiin ja hieman öljyisiin työympäristöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	7
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX

Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / harmaa
Neulosteknologia	15G
Standardi	EN 407
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet