

ejendals

Käsinepari Tegera® 9140, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094388 8
GTIN	7392626027336
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 9140. Ohuesta tekonahasta **valmistettu käsine** (0,5 mm Microthan®), vuoriton. Kämmenselkä polyesteria, **tehokkaasti hengittävä** pinta. Lyhyt malli, **jossa on vahvistettu etusormi** ja tarrakiinnitys.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Erittäin hyvin istuva malli. Vaikuttaa numeroa kokoaan pienemmältä.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	6
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys

EN 388	1121X
Rungon materiaali	Polyesteri/keinonahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa/musta/keltainen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Tekonahka
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet