

## ejendals

### Käsinepari, vuoriton Tegera® 6614, Käsineen koko: 10



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094386 10
GTIN	7340118315867
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

**Tegera® 6614.** Naudan pintanahasta valmistettu **nahkakäsine** hienomekaanisiin töihin. Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä. Kämmenpuolella **öljyä ja vettä hylkivä pinnoite**.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Käsinetyyppi	Ajokäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	6
Rungon materiaali	lehmännahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta

Materiaali	lehmännahka
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Tuotetyyppi	Haljasnahkakäsineet, härännahkaa