

ejendals

Käsinepari, vuoriton Tegera® 6614, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094386 8
GTIN	7340118315966
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 6614. Naudan pintanahasta valmistettu **nahkakäsine** hienomekaanisiin töihin. Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä. Kämmenpuolella **öljyä ja vettä hylkivä pinnoite**.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Käsinetyyppi	Ajokäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	6
Rungon materiaali	lehmännahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta

Materiaali	lehmännahka
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Tuotetyyppi	Haljasnahkakäsineet, härännahkaa