

## ejendals

### Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 118a, Käsineen koko: 11



#### Tilautiedot

Tilausnumero	094127 11
GTIN	7340118312743
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

**Tegera® 118a. Hitsaajan yleiskäsine**, naudan haljas- ja vuohen pintanahkaa. **Vahvistettu etusormi**. Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä. Vuoriton.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	310 mm
Rungon materiaali	Vuohen pinta-, naudan haljasnahka

Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Sisältö	12
Materiaali	Vuohen pintanahkaa, naudan haljasnahkaa
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Heavy Duty
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tyyppi B
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	keltainen / valkoinen
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet