

ejendals

Hitsaajan suojäkäsinepari Tegera® 118a, Käsineen koko: 9



Tilautiedot

Tilausnumero	094127 9
GTIN	7340118312828
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 118a. Hitsaajan yleiskäsine, naudan haljas- ja vuohen pintanahkaa. **Vahvistettu etusormi.** Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä. Vuoriton.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	310 mm
Rungon materiaali	Vuohen pinta-, naudan haljasnahka

Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Sisältö	12
Materiaali	Vuohen pintanahkaa, naudan haljasnahkaa
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Heavy Duty
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tyyppi B
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	keltainen / valkoinen
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet