

## ejendals

### Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 11CVA, Käsineen koko: 10



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094125 10
GTIN	7340118312637
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

**Tegera® 11 CVA. Vettä hylkivä hitsaajan yleiskäsine**, valmistettu laadukkaasta vuohen pintanahasta. Vahvistetut saumat ja hihansuut. Kestää **jopa 100 °C:n kosketuslämpöä**. Kromivapaa.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	320 mm
Rungon materiaali	Vuohen pintanahkaa

Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Sisältö	12
Materiaali	vuohen pintanahka
Käyttöalue	Heavy Duty
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tyyppi B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	keltainen / valkoinen
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet