



Hitsaajan suojakäsinepari, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094128 10
GTIN	4045197890467
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Hitsaajankäsine, yhdistelmä naudan pinta- ja haljasnahkaa. **Varustettu lisärannesuojalla.**

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Pituus	345 mm
Paksuus	1
Rungon materiaali	naudan pinta-/haljasnahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	220 g
Sisältö	12
Materiaali	naudan pinta-/haljasnahka
Käyttöalue	Allround
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	harmaa
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet