



## Hitsaajan suojakäsinepari, Käsineen koko: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094128 9
GTIN	4045197890450
Tuoteluokka	02H

### Kuvaus

**Malli:**

**Hitsaajankäsine**, yhdistelmä naudan pinta- ja haljasnahkaa. **Varustettu lisärannesuojalla.**

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Pituus	345 mm
Paksuus	1
Rungon materiaali	naudan pinta-/haljasnahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	220 g
Sisältö	12
Materiaali	naudan pinta-/haljasnahka
Käyttöalue	Allround
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	harmaa
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet